


# 油圧式開管機 PHD-50 型

PHD-50型 油圧開管機 各部名称




## 特徴

- ◎ せまい場所でも安全に、スピーディに管開き作業ができる
- ◎ 油圧ポンプと開管部が一体化されているので、使い易く、1人で作業ができる
- ◎ 簡易ジャッキとして利用でき、非常に便利

### 作業手順

1. セットレバーを ON にする。
2. ハンドルを反復操作すると、口が開いていきます。
3. 作業終了後は、セットレバーを OFF にすると開口部が閉じます。



◇管の切り口が 50mm 程度開いたら

セットレバーを OFF にして爪を奥まで入れてください

※爪先に大きな力がかかり続けると破損する場合があります

◇セットレバーを OFF にしても爪が閉じない場合は、木ハンマーなどで軽く叩いてみて下さい

※強く叩き過ぎると破損の原因になりますのでご注意下さい

PHD-50 型    パワーハンド仕様    布製収納袋付属

寸法                    595×130×80mm

重量                    6.5Kg

最大開口幅           150mm

出力                    5ton (2t 以下推奨)

油圧ポンプは-5℃以下では作動しません。10℃以上推奨